



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M7X80

Objednací číslo	01200.070.080
Značka	-
UBB	950351143702
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025197
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M7
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	80
P	1
s	11

Technický náčrt

