



Optima Řezný kotouč IN12520 125X2,0 A54P

Objednací číslo	Q1000.125.020
Značka	-
UBB	500500041396
UNSPSC	27110000
EAN	8595129300343
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Použití	Řezání
Tloušťka	2
Průměr kotouče	125
Granulace	54
Vhodné pro kov	Ano
Průměr otvoru	22.2
Typ částic	Corundum

Standardy