

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M8X25

Artikelnummer	04118.080.025
Merk	-
UBB	953351785399
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119032
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

