



Polguľatá skrutka UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované 1/4-20X1/2

Číslo položky	U07151.025.0050
Značka	-
UBB	500621003622
UNSPSC	31161518
EAN	8715492889102
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1/4 Inch
Dĺžka	1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM F835
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Unified National Coarse

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can

FABORY cause thread fit problems.

Technické špecifikácie

A	0.437
H	0.132
J	0.15625
Závitov na palec	20

Technický nákres

