


## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X230



Objednací číslo	01000.160.230
Značka	-
UBB	950351914284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008718
BAL. od 25	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	230

### Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

### Technický náčrt

