

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X260



Číslo produktu	01000.160.260
Značka	-
UBB	950351013103
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008749
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	260

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	44
b (min.): L > 200mm	57
b (min.): L ≤ 125mm	38
k	10
P	2
s	24

Technický náčrt

