

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X340

Objednací číslo	01000.240.340
Značka	-
UBB	950351021445
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010063
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	340 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	340
P	3
s	36

Technický náčrt

