

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X320

Objednací číslo	01000.300.320
Značka	-
UBB	950351026071
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010667
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M30
Délka (L) (mm)	320
Třída	8.8
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Bez PU
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standarty

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	72
b (min.): L>200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technický náčrt

