

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X170



Číslo produktu	01000.360.170
Značka	-
UBB	950351029208
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011114
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M36
Délka (L) (mm)	170

Standarty

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	84
b (min.): L > 200mm	97
b (min.): L ≤ 125mm	78
k	22.5
P	4
s	55

Technický náčrt

