

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M39X190



Číslo produktu	01000.390.190
Značka	-
UBB	950351031428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011466
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M39
Délka (L) (mm)	190

Standarty

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	90
b (min.): L>200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
k	25
P	4
s	60

Technický náčrt

