

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M56X440



| | |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01000.560.440 |
| Značka | - |
| UBB | 950351037615 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492012562 |
| BAL. od 1 | Pouze celé balení |

Technické parametry

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída | 8.8 |
| Typ drážky | S vnějším šestihranem |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel |
| Směr závitů | Pravý |
| Povrchová úprava | Bez PU |
| Závit | Metrický závit |
| Průměr (d-D) | M56 |
| Délka (L) (mm) | 440 |

Standardy

| | |
|------|------------|
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |

Technická specifikace

| | |
|----------------------------|------|
| b (min.): 125mm<L≤200mm | 124 |
| b (min.): L>200mm | 137 |
| k | 35 |
| P | 5.50 |
| s | 85 |

Technický náčrt

