



## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M4X40

Číslo produktu	01010.040.040
Značka	-
UBB	950351040254
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013002
BAL. od 500	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M4
Délka (L) (mm)	40

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

### Technická specifikace

k	2.8
P	0.70
s	7

### Technický náčrt

