

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M4X70

Objednací číslo	01010.040.070
Značka	-
UBB	500644981457
UNSPSC	31161620
EAN	8717077047792
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	70
P	0.7
s	7

Technický náčrt

