

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M6X20

Objednací číslo	01010.060.020
Značka	-
UBB	950351042151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013279
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	20 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

Technický náčrt

