



Šroub se šestihrannou hlavou s dlouhým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 10.9 M24X90X54,8

Objednací číslo	01041.240.090
Značka	-
UBB	500647902773
UNSPSC	31161620
EAN	8717077280366
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	90 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

DIN 609

Technická specifikace

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	90
Lg (max.)	54.8
P	3

Technický náčrt



