



Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,50X70

Objednací číslo	01060.120.070
Značka	-
UBB	950351128208
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019868
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.5
s	19

Technický náčrt

