

## Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M14X1,50X55



Objednací číslo	01060.140.055
Značka	-
UBB	950351128950
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020017
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M14
Délka (L) (mm)	55
P	1.50
Šířka klíče	22
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

### Standardy

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

### Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
s	22

### Technický náčrt

