



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,00X60

Objednací číslo	01061.100.060
Značka	-
UBB	950351131582
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020543
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	60 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1
s	17

Technický náčrt

