



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,25X80

Objednací číslo	01061.120.080
Značka	-
UBB	950351132408
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020727
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.25
s	19

Technický náčrt

