



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,25X100

Objednací číslo	01061.120.100
Značka	-
UBB	950351132655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020741
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.25
s	19

Technický náčrt

