



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,25X140

Objednací číslo	01061.120.140
Značka	-
UBB	951351614460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020789
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.25
s	19

Technický náčrt

