

Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M18X1,50X190



Objednací číslo	01061.180.190
Značka	-
UBB	952351410826
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020963
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M18
Délka (L) (mm)	190
P	1.50
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	48
b (min.): L > 200mm	61
b (min.): L ≤ 125mm	42
k	11.5
s	27

Technický náčrt

