



Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M20X1,50X60

Objednací číslo	01071.200.060
Značka	-
UBB	950351139841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022431
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	60
P	1.50
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151

Technická specifikace

k	12.5
s	30

Technický náčrt

