



Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M12X30

Objednací číslo	01098.120.030
Značka	-
UBB	952351214566
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022769
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	30 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Třída	22H
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
bod	Dog
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	561
NF	E25-133

Technická specifikace

d-D	M12
dp (max.)	8.5
k	9
L (mm)	30
P	1.75
s	17
z2 (min.)	6

Technický náčrt

