



Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M16X45

Objednací číslo 01098.160.045

Značka -

UBB 500644622739

UNSPSC 31161620

EAN 8717077011168

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	45 mm
Threaded pitch (P)	2
Třída	22H
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
bod	Dog
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-133
DIN	561

Technická specifikace

d-D	M16
dp (max.)	12
k	11
L (mm)	45
P	2
s	19
z2 (min.)	8

Technický náčrt

