



## DIN 934 Ocel Bez PU |8| M30X1,50 (≠DIN)

Číslo produktu	01120.300.150
Značka	-
UBB	950355009099
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023940
BAL. od 25	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M30
P	1.50
Třída	8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

### Standardy

DIN	934 (1987)
NEN	1560
NF	E25-401

### Technická specifikace

s	46
m	24

### Technický náčrt

