



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M6X70

Objednací číslo	01200.060.070
Značka	-
UBB	950351142308
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024961
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technický náčrt

