

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X70



Objednací číslo	01200.100.071
Značka	-
UBB	952351613387
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025562
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	70
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	16

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	16

Technický náčrt

