

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X120/ S=17



Číslo produktu	01200.100.120
Značka	-
UBB	950351147190
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025708
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	120
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

### Standardy

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technická specifikace

b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
P	1.50
k	6.4
s	17
b (min.): 125mm<L≤200mm	32

### Technický náčrt

