

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X200/ S=17



Číslo produktu	01200.100.200
Značka	-
UBB	950351147760
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025791
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	200
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
b (min.): L>200mm	45
b (min.): 125mm<L≤200mm	32
s	17
P	1.50

Technický náčrt

