



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M27X230

Objednací číslo	01200.270.230
Značka	-
UBB	500644633132
UNSPSC	31161620
EAN	8717077012202
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	230 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	230
P	3
s	41

Technický náčrt

