




Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M20X150

Objednací číslo	01210.200.150
Značka	-
UBB	953351973490
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031761
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	150 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	2.5
s	30

Technický náčrt

