

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X40

Objednací číslo	01220.080.040
Značka	-
UBB	950351167305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033253
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technický náčrt

