

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pravý Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X55/S=19



Číslo produktu	01220.120.055
Značka	-
UBB	950351169384
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033758
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	55
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technická specifikace

P	1.75
b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
s	19

Technický náčrt

