

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X60/S=19



Číslo produktu	01220.120.060
Značka	-
UBB	950351169467
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033765
BAL. od 100	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	60
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

### Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

### Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
s	19
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75

### Technický náčrt

