

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X100/ S=19



Číslo produktu	01220.120.100
Značka	-
UBB	950351169871
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033833
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	100
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

Standards

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): L>200mm	49
k	7.5
b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L≤125mm	30
s	19
P	1.75

Technický náčrt

