

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M30X140



Číslo produktu	01220.300.140
Značka	-
UBB	953351868963
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035271
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M30
Délka (L) (mm)	140
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technická specifikace

P	3.50
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	66
b (min.): $L > 200\text{mm}$	85
k	18.7
s	46
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	72

Technický náčres

