



Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M16X55

Číslo produktu	01222.160.055
Značka	-
UBB	500574452446
UNSPSC	31161620
EAN	8715494305884
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	55

Info

Pouze celá balení. Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1. V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032

Standardy

ISO	4014/4032
EN	15048

(DIN 934), šrouby a matice podle EN 150548 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo. Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048. Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.

Třída	8.8/8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

P	2
m (max.)	14.8
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
s	24
k	10
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38

Technický náčrt

