



## Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pravý Pozinkované 8.8 M27X200

Číslo produktu	01222.270.200
Značka	-
UBB	500613350767
UNSPSC	31161620
EAN	8715494442015
BAL. od 5	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
Délka (L) (mm)	200
Info	Pouze celá balení.
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy

### Standardy

EN	15048
ISO	4014/4032

(hEN-noremy).  
 Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1. V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 150548 mají doplňující označení. 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo. Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048. Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.

### Technická specifikace

m (max.)	23.8
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	60
s	41
k	17
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	66
P	3
b (min.): $L > 200\text{mm}$	79

### Technický náčrtek

