

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M16X150

Objednací číslo	01230.160.150
Značka	-
UBB	954351338635
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037510
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	150 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Technický náčrt

