



Sada konstrukčních šestihranných celozávitových šroubů EN 15048 Ocel Pravý Pozinkované 8.8 M30X60

Objednací číslo	01232.300.060
Značka	-
UBB	500613358604
UNSPSC	31161620
EAN	8715494422901
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8/8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Pouze celá balení. Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití

Standardy

ISO	4017/4032
EN	15048

FABORY

spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048-1.V
porovnání s
běžnými šrouby
ISO 4014/4017
(dříve DIN 931/933)
a maticemi ISO
4032 (DIN 934),
šrouby a matice
podle EN 15048 mají
doplňující označení
'SB' (konstrukční
šrouby) a obal
obsahuje CE-
logo. Výrobci
musí být CE
certifikováni pro
výrobu spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048. Šrouby
a matice jsou
baleny společně
v jedné uzavřené
krabici. Prohlášení
o výkonu (DoP) je k
dispozici.

Technická specifikace

Technický náčrtek

