

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X12

Objednací číslo	01236.040.012
Značka	-
UBB	500571915742
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288576
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	12 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	7

Technický náčrt

