

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X50

Objednací číslo	01236.100.050
Značka	-
UBB	500571920361
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276603
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Technický náčrt

