

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M5

Objednací číslo 01320.050.001

Značka -

UBB 950355017746

UNSPSC 31161727

EAN 8715492042842

BAL. od 250 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technický náčrtek

