

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M16

Objednací číslo 01320.160.001

Značka -

UBB 950355018405

UNSPSC 31161727

EAN 8715492042910

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M16
m	13
P	2
s	24

Technický náčrt

