

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) |8| M4

Objednací číslo 01325.040.001

Značka -

UBB 500505355536

UNSPSC 31161727

EAN 8715494207881

BAL. od 250 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Technický náčrt

