

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Pozinkované černě pasivované |8| M24

Objednací číslo 01326.240.001

Značka -

UBB 951355342464

UNSPSC 31161727

EAN 8715492407177

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované černě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technický náčrt

