

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M18X2,00

Objednací číslo 01340.180.200

Značka -

UBB 950355300621

UNSPSC 31161727

EAN 8715492407306

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Třída	8
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M18
m	15
P	2
s	27

Technický náčrt

