



Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M27X100

Objednací číslo	01400.270.100
Značka	-
UBB	950351197427
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409591
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
Délka (L) (mm)	100
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Další informace	ISO metrický
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Info U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme

šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale líčují se šrouby.

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

Technický náčrt

