



Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M27X200

Objednací číslo	01400.270.200
Značka	-
UBB	500644660010
UNSPSC	31161620
EAN	8717077014893
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
Délka (L) (mm)	200
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Další informace	ISO metrický
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Info U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme

šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru. Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale líčují se šrouby.

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

Technický náčrt

